


# Yuvarlak silindir

## CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1

Ürün numarası: 8073986

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Strok                                                | 50 mm                                           |
| Piston çapı                                          | 40 mm                                           |
| Sönümleme                                            | kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                    |
| Tasarım                                              | Piston<br>Piston mili<br>Silindir boru          |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                           |
| Çalışma basıncı                                      | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                     |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet           |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B2-L                                  |
| Gıdaya uygunluk                                      | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi            |
| Ortam sıcaklığı                                      | 0 °C...80 °C                                    |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 633 N                                           |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 754 N                                           |
| 0 mm strokta hareketli kütle                         | 232 g                                           |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 15.8 g                                          |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 1327 g                                          |
| 10 mm strok başına ek ağırlık                        | 23.8 g                                          |
| Montaj türü                                          | aksesuarlarla                                   |
| Pnömatik bağlantı                                    | G1/4                                            |
| Malzeme hakkında not                                 | RoHS uyumlu                                     |
| Kapak malzemesi                                      | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |
| Piston mili malzemesi                                | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |
| Silindir borusu malzemesi                            | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |