

# Сильфонний захват DHEB-22-E-D-S-P

Номер деталі: 1320781

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                 | Значення                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                                      | 22                                                              |
| Хід сильфона                                                                | 12 мм                                                           |
| Мінімальний діаметр для захвату                                             | 24 мм                                                           |
| Максимальний діаметр для захоплення                                         | 31.5 мм                                                         |
| Положення монтажу                                                           | Будь-який                                                       |
| Режим роботи                                                                | Одиначної дії<br>Закритий                                       |
| Функція захвату                                                             | Адаптивний                                                      |
| Конструкція                                                                 | стискаюча мембрана<br>послідовність вимушеного руху             |
| Напрямна                                                                    | базовий тур                                                     |
| Визначення положення                                                        | без                                                             |
| Робочий тиск                                                                | 5 бар...8 бар                                                   |
| Тиск скидання                                                               | 1 бар                                                           |
| Максимальна робоча частота захвату                                          | 4 Гц                                                            |
| Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм) | 30 мс                                                           |
| Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)                        | 60 мс                                                           |
| Робоче середовище                                                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                 | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                             | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                                          | VDMA 24364 Зона III                                             |
| Допуск до харчової промисловості                                            | див. розширену інформацію про матеріал                          |
| Температура навколишнього середовища                                        | 5 °C...60 °C                                                    |
| Середній інтервал заміни сильфона                                           | 1 Млн ЦП                                                        |
| Орієнтовне значення корисного навантаження                                  | 0.32 кг                                                         |
| Вага продукту                                                               | 43 г                                                            |
| Тип кріплення                                                               | із зовнішньою різьбою<br>3 контргайкою<br>за бажанням:          |
| Пневматичне з'єднання                                                       | M5                                                              |
| Інформація про матеріали                                                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал сильфона                                                           | VMQ (силікон)                                                   |

| Особливості      | Значення               |
|------------------|------------------------|
| Матеріал корпусу | Алюміній<br>Анодований |