

# Картридж QSPKG20-8

Номер деталі: 132633

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Стандартний                                     |
| Номинальний розмір                              | 5.4 мм                                          |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | О-подібне ущільнення                            |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                       |
| Конструкція                                     | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».             |
| Розмір упаковки                                 | 10                                              |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар        |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...145 psi                           |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища            | -5 °C...60 °C                                   |
| Вага продукту                                   | 6 г                                             |
| Тип кріплення                                   | Монтажний штифт                                 |
| Пневматичний порт 1                             | Картридж 20 мм                                  |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                   |
| Колір розчепного кільця                         | Синій                                           |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                | РА-посилений                                    |
| Матеріал звільняючого кільця                    | POM                                             |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR                                             |
| Матеріал хомути для шланга                      | Високолегована нержавіюча сталь                 |