

Поворотний привід DSM-63-270-CC-HD-A-B

Номер деталі: 1369127

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Кут амортизації	17.5 град.
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....240 град.
Кут повороту	0 град....240 град.
Демпфування	Амортизатори з обох боків
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-3 град.
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	0.5 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальне осьове зусилля	1300 Н
Максимальна радіальна сила	1600 Н
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	40 Н·м
Допустимий момент інерції маси	0.5 кгм²
Вага продукту	6660 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Сталь Нікельований
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав