


Mini Kızak Ünitesi DGST-8-30-E1A

Ürün numarası: 8078835

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	8 mm
Tahrik ünitesi işletim türü	Çatal
Sönümleme	Her iki tarafta elastomer sönümleme, strok ayarlanamaz
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Çift piston Çatal Piston mili Kızak
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Maks. hız	0.5 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	$\leq 0,3$ mm
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0.03 J
Sönümleme uzunluğu	1.5 mm
Maks. kuvvet Fy	300 N
Maks. kuvvet Fz	300 N
Maks. moment Mx	2.8 Nm
Maks. moment My	2 Nm
Maks. moment Mz	2 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	45 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	60 N

Özellik	Değer
Hareketli kütle	92 g
Ürün ağırlığı	176 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR
Kılavuz malzemesi	POM TPE-E yüksek alaşımlı çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik