


# Кабель енкодера NEBM-M12G8-E- -LE8

Номер деталі: 1451591

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                            | Значення                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Маркування кабелю                                      | Без тримача позначки                       |
| Електричне підключення 1, функція                      | Сторона польового пристрою                 |
| Електропідключення 1, проект                           | Круглий                                    |
| Електричне підключення 1, тип підключення              | Розетка                                    |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка             | Пряма                                      |
| Електропідключення 1, технологія підключення           | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил      | 8                                          |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили    | 8                                          |
| Електричне підключення 2, функція                      | Сторона управління                         |
| Електричне підключення 2, тип підключення              | кабель                                     |
| Електричне підключення 2, технологія підключення       | відкритий кінець                           |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів   | 8                                          |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи     | 8                                          |
| Діапазон робочої напруги постійного струму             | 0 В...30 В                                 |
| Номінальна робоча напруга постійного струму            | 24 В                                       |
| Діапазон робочої напруги змінного струму               | 0 В...30 В                                 |
| Номінальна робоча напруга AC                           | 24 В                                       |
| Екранування                                            | Так                                        |
| Довжина кабелю                                         | 1 м...25 м                                 |
| Властивості кабелю                                     | підходить для енергетичних ланцюгів        |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 68 мм                                      |
| Діаметр кабелю                                         | 6.8 мм                                     |
| Склад кабелю                                           | 4 x 2 x 0,14 мм <sup>2</sup>               |
| Номінальний переріз провідника                         | 0.14 мм <sup>2</sup>                       |
| Кінці проводів                                         | Накінецьник                                |
| Ступінь захисту                                        | IP65                                       |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                       |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...80 °C                             |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...80 °C                              |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви EC RoHS                   |

| Особливості                               | Значення                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                       |
| Матеріал оболонки кабелю                  | TPE-U (PUR)                              |
| Колір оболонки кабелю                     | Сірий                                    |