


Пневморозподільник VZWP-L-M22C-G12-130-V-2AP4-40

Номер деталі: 1489957

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Поршневий клапан з пілотним керуванням
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	котушка бажано зверху
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	G1/2
Електричне підключення	Форма А Роз'єм Відповідно до EN 175301-803 квадратна форма
Номінальний розмір	13 мм
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Допоміжне ручне керування	Немає
Напрямок потоку	Не реверсивні
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] інертні гази Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Номінальний тиск арматури PN	40
Різниця тиску	0.05 МПа 0.5 бар
Різниця тисків	7.25 psi
Характеристики котушки	110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 10,5 VA, утримуюча потужність 8,0 VA
Клас ізоляції	Н
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робочий цикл	100%
Тип контролю	Пілот

Особливості	Значення
Тиск робочого середовища	0.05 МПа...4 МПа 0.5 бар...40 бар 7.25 psi...580 psi
Максимальна в'язкість	22 мм²/с
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...35 °C
Рівень витоків відповідно до EN 12266-1	A
Швидкість потоку Kv	2.5 м³/год
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2650 л/хв
Час увімкнення	100 мс
Час відключення	250 мс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Латунне лиття
Номер матеріалу корпусу	CW617N
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу гвинта	1.4301
Вага продукту	550 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії