

Пневморозподільник VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-3AP4-85

Номер деталі: 1492028

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	1/8 NPT
Електричне підключення	Форма A Роз'єм Відповідно до EN 175301-803 квадратна форма
Номінальний розмір	1.5 мм
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Допоміжне ручне керування	Немає
Напрямок потоку	Не реверсивні
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] інертні гази Мінеральна олива Вода Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Номінальний тиск арматури PN	100
Різниця тиску	0 МПа 0 бар
Різниця тисків	0 psi
Характеристики котушки	230 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 18,0 VA, утримуюча потужність 15,0 VA
Клас ізоляції	F
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робочий цикл	100%

Особливості	Значення
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Тиск робочого середовища	0 МПа...8.5 МПа 0 бар...85 бар 0 psi...1232.5 psi
Максимальна в'язкість	22 мм²/с
Температура середовища	-10 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...35 °C
Рівень витоків відповідно до EN 12266-1	A
Швидкість потоку Kv	0.09 м³/год
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	95 л/хв
Час увімкнення	20 мс
Час відключення	18 мс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Латунне лиття
Номер матеріалу корпусу	CW617N
Матеріальні ущільнення	FPM
Вага продукту	550 г
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії