


# Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VUWS-LT30-B52-G38

Ürün numarası: 8096577

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/2 çift bobinli                                                                                      |
| Çalıştırma türü                                           | pnömatik                                                                                              |
| Valf boyutu                                               | 31 mm                                                                                                 |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1800 l/dak                                                                                            |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | G3/8                                                                                                  |
| Çalışma basıncı                                           | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                                                  |
| Tasarım                                                   | Plaka yuvası                                                                                          |
| Ruhsat                                                    | c UL us - Tanınan (OL)                                                                                |
| Nominal genişlik                                          | 8.7 mm                                                                                                |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısılabilir                                                                                           |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                                                                               |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                                                          |
| Manuel kumanda                                            | yok                                                                                                   |
| Kontrol türü                                              | doğrudan                                                                                              |
| Pilot hava beslemesi                                      | dahili                                                                                                |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                                                                                    |
| Örtüşme                                                   | negatif kapsama                                                                                       |
| Kontrol basıncı                                           | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                                                                  |
| Değiştirme anahtarlama süresi                             | 13 ms                                                                                                 |
| Patlamaya karşı koruma                                    | Sertifikadaki notu dikkate alın<br>Zone 1 (ATEX)<br>Zone 2 (ATEX)<br>Zone 21 (ATEX)<br>Zone 22 (ATEX) |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                        |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                                                        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                   |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Temiz oda sınıfı                                          | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                                                                          |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Kontrol ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                                                        |

| Özellik                           | Değer                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı                   | -10 °C...60 °C                                          |
| Ürün ağırlığı                     | 521 g                                                   |
| Montaj türü                       | Terminal şeridina geçiş deliği ile isteğe bağlı olarak: |
| Havalandırma açıklığı bağlantı    | toplanmadı                                              |
| Kontrol havası bağlantısı 12      | G1/8                                                    |
| Kontrol havası bağlantısı 14      | G1/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 1               | G3/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 2               | G3/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 3               | G3/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 4               | G3/8                                                    |
| Pnömatik bağlantı 5               | G3/8                                                    |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                                             |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum döküm, boyalı                                 |
| Piston sürgüsü malzemesi          | Dövme alüminyum alaşım                                  |
| Vida malzemesi                    | Çelik, galvanize                                        |