

Дросель GRLA-M5-RS-B

Номер деталі: 151163

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання вихлопу
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Регулювальний елемент	гвинт з накатанною головкою
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	95 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	76 л/хв...95 л/хв
Робочий тиск	0.2 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Морська класифікація	Див. сертифікат
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Положення монтажу	Будь-який
Нормальний потік у напрямку дросельної заслінки 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	169 л/хв
Нормальний потік у зворотному напрямку 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	135 л/хв...170 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний розмір	2 мм
Максимальний момент дотягування	1.5 Н·м
Вага продукту	12 г

Особливості	Значення
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк