


Привід лінійний DGO-40- -PPV-A-B

Номер деталі: 15226

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	10 мм...4000 мм
Ø поршня	40 мм
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Принцип власної ваги	непозитивний (магніт)
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	1.3 бар...7 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Довжина амортизації	23 мм
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	754 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	754 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	8 г
Основна вага при ході 0 мм	3920 г
Пневматичне з'єднання	G1/4
Матеріал покриття	Алюміній
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Високолегована сталь