


Motor kablosu

NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

Ürün numarası: 8113317

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	30
Ürün ağırlığı	11 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışına ilişkin not	90°
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması F1
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	31
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	31
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	açılı
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışına ilişkin not	90°
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması F1
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	31
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	31
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	Geçmeli kilit
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...50 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	0.5 A
Aşırı gerilim direnci	0.25 kV
Kablo uzunluğu	0.2 m
Kablo özelliği	dinamik uygulamalar için
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	0 mm
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme hakkında not	tek seferlik bükülebilir
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	25 mm

Özellik	Değer
Kablo yapısı	31 x 0,01 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.0105 mm ²
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-25 °C...55 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	1
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PET
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Kalaylı bakır alaşımı