



# Selenoid valf

## VSNC-F-P53U-MH-G14-F19A

Ürün numarası: 8116394

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu                                           | 5/3 basınçlandırılmış                          |
| Çalıştırma türü                                           | elektrikli                                     |
| Yapı genişliği                                            | 32 mm                                          |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 950 l/dak                                      |
| Pnömatik çalışma bağlantısı                               | NAMUR bağlantı şeması                          |
| Çalışma gerilimi                                          | bobin aracılığıyla, ayrıca sipariş edilmelidir |
| Çalışma basıncı                                           | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar             |
| Tasarım                                                   | Piston sürgüsü                                 |
| Gerі alma türü                                            | mekanik yay                                    |
| Hava tahliye fonksiyonu                                   | kısılabılır                                    |
| Sızdırmazlık prensibi                                     | yumuşak                                        |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                   |
| Karşılık geldiği norm                                     | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                           |
| Manuel kumanda                                            | basmalı                                        |
| Kontrol türü                                              | pilot kumandalı                                |
| Pilot hava beslemesi                                      | dahili                                         |
| Akış yönü                                                 | tersine çevrilemez                             |
| Örtüşme                                                   | pozitif kapsama                                |
| b değeri                                                  | 0.5                                            |
| C değeri                                                  | 2.1 l/sbar                                     |
| Kapama anahtarlama süresi                                 | 390 ms                                         |
| Açma anahtarlama süresi                                   | 440 ms                                         |
| Değiştirme anahtarlama süresi                             | 435 ms                                         |
| Devreye girme süresi                                      | 100%                                           |
| Bobin karakteristik değerleri                             | Bkz. ayrı olarak sipariş edilecek bobin        |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B2-L                                 |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -20 °C...60 °C                                 |
| Ortam sıcaklığı                                           | -20 °C...60 °C                                 |

| Özellik                           | Değer                  |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ürün ağırlığı                     | 619 g                  |
| Montaj türü                       | geçiş deliği ile       |
| Havalandırma açıklığı bağlantı    | toplanmadı             |
| Pnömatik bağlantı 1               | G1/4                   |
| Pnömatik bağlantı 2               | NAMUR bağlantı şeması  |
| Pnömatik bağlantı 3               | G1/4                   |
| Pnömatik bağlantı 4               | NAMUR bağlantı şeması  |
| Pnömatik bağlantı 5               | G1/4                   |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| Gövde malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım |
| Vida malzemesi                    | Çelik, galvanize       |