

Kontrol sistemi CMCB-D1-CC-S1

Ürün numarası: 8118454

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Uygulama notu	Ürün sadece endüstriyel amaçlar için uygundur. Yerleşim alanlarında parazit bastırmak için önlem alınması gerekebilir.
Tasarım	Kontrol kabini entegre emniyet anahtarlama cihazı
Performans seviyesi (PL)	Kategori 3, Performans Seviyesi d
Ölçüler G x U x Y	220 mm x 350 mm x 440 mm
Koruma (kısa devre)	dahili elektronik sigorta
Maks. akım tüketimi	1.1 A
Sekonder devrenin akım tüketimi	5 A
Maks. akım beslemesi	6 A
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Ağ formları	TT TN IT
Şebeke frekansı	50 Hz...60 Hz
Kirlenme derecesi	2
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	40 °C'de maksimum %50
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV Açıkta kalan tüm iletken parçaların topraklanması
Koruma türü	IP54
Çevre koşulları	İç mekan
Ortam sıcaklığı	5 °C...40 °C
Nominal kullanım yüksekliği	1000 m NN
Ürün ağırlığı	15.3 kg
Elektrik bağlantısı	Yaylı terminal İçeri itmeli
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu