

Кутовий поворотний фітинг QSRL-3/8-10

Номер деталі: 153416

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	6.2 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Покриття
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.6 МПа -0.95 бар...6 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...87 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Макс. швидкість обертання	300 об/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний радіальний момент	0.02 Н·м
Номінальний момент дотягування	15.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	56 г
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник SW22
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба R3/8
Пневматичне з'єднання 2	для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Колір розчепного кільця	Синій
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR

Особливості	Значення
Матеріал хому́та для шланга	Високолегована нержавіюча сталь