


Шинний модуль СТЕУ-СС

Номер деталі: 1544198

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Протокол	CC-Link
Розміри Ш x Д x В	40 мм x 91 мм x 50 мм
Ширина	40 мм
Тип кріплення	На електричному інтерфейсі Електрична з'єднувальна плата
Вага продукту	90 г
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані Невикористані під'єднання закриті
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA
Світлодіодний дисплей (для конкретного продукту)	PS: робоча напруга для електроніки та живлення навантаження X1: модуль стану системи на I-Port 1 X2: модуль стану системи на I-Port 2
Світлодіодний дисплей LED спеціально для магістралі	Err: помилка передачі даних Run: мережа активна
Діагностика	Помилка комунікації діагностика системи Занадто низька напруга
Компоненти керування	DIL-перемикач

Особливості	Значення
Інформація про інтерфейс Fieldbus	Відкрите виконання (гвинтові клеми, 5-ріп, клас захисту IP20) додаткова технологія підключення за допомогою аксесуарів
Інтерфейс Fieldbus, тип	Послідовний інтерфейс
Інтерфейс Fieldbus, протокол	CC-LINK®
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	Sub-D
Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів	9
Інтерфейс Fieldbus, гальванічна сепарація	Так
Інтерфейс Fieldbus, швидкість передачі	156 - 10000 kbit/s
Максимальний адресний простір, входи	16 байт
Максимальний адресний простір, виходи	16 байт
Параметризація	Активація діагностики Безвідмовна і бездіяльна відповідь
Час внутрішнього циклу	1 ms на 1 Byte даних користувача
Додаткові функції	Стан системи можна відобразити за допомогою даних процесу
Електричне живлення, функція	Електроніка та навантаження
Блок живлення, тип підключення	Роз'єм
Електропостачання, технологія підключення	M12x1, A-кодування відповідно до EN 61076-2-101
Напруга живлення, кількість полюсів/проводів	5
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Максимальне живлення	4 А
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі	Тип. 70 mA