

Кріплення профілю EАНF-V2-50/63-P

Номер деталі: 1547781

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Максимальне осьове зусилля	3.6 кН
Вага продукту	340 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS