


Operatör Paneli CDSA-D3-RV

Ürün numarası: 8126915

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Fonksiyon tuşu sayısı	20
Sistem LED'lerinin sayısı	5
Gösterge	LCD ekran arka plan aydınlatması ile
Gösterge özelliği	Dokunmatik ekran
Gösterge boyutu	7"
Kontrol elemanları	Dokunmatik klavye Onay kontrol cihazı Acil durdurma butonu
Giriş akımı	$\leq 5,6 \text{ A}$
Çalışma gerilimi aralığı DC	19.2 V...30 V
Ekran çözünürlüğü	WSVGA, 600x1024 piksel
Ruhsat	CCC RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB makine direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık makine düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E239998
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	USB kapağı kapalıyken monte edilmiş durumda
Koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	950 g
Elektrik güç tüketimi	12 W

Özellik	Değer
IP adresi ataması	FCT DHCP
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Nominal kullanım yüksekliği	<= 2000 m NHN
Güç kaynağı, işlev	Onay kumandası Acil durdurma Güç kaynağı
Güç kaynağı, bağlantı türü	Soket grubu
Güç kaynağı, bağlantı teknolojisi	Soket grubu 12 kutuplu, 2 sıra
Güç kaynağı, kutup/damar sayısı	12
Güç kaynağı, dolu kutuplar/damarlar	6
USB arayüzü, bağlantı teknolojisi	USB 2.0 tip A
Ethernet arayüzü, protokol	TCP/IP
Ethernet arayüzü, işlev	Diagnostik PLC'ye ağ bağlantısı Parametrelendirme
Ethernet arayüzü, bağlantı türü	Soket
Ethernet arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Ethernet arayüzü, kutup/damar sayısı	8
Ethernet arayüzü, aktarım hızı	100 Mbit/s
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	ABS
Ölçüler G x U x Y	212 mm x 251 mm x 73 mm
40 ° C'de taşıma kapasitesine ilişkin not	Acil durdurma için her kontakta 10 - 1000 mA Onay kontrol cihazı için < 500 mA
Kullanım kategorisi	DC-13, acil durdurma
Kullanım ömrü karakteristik değeri B10D, kısmi bileşen	0,25 milyon SP, acil durdurma 1 milyon SP, onay kontrol cihazı