


Servo motor

EMMT-AS-150-MR-HV-R3SB

Ürün numarası: 8148303

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-15 °C...40 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	santigrat derece başına -1,5% değer kaybıyla 80 °C'ye kadar
Maks. kurulum yüksekliği	4000 m
Maks. kurulum yüksekliği hakkında not	1.000 m'den itibaren sadece 100 m'de -1,0% değer kaybı ile
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
EN 60034-1'e göre termal sınıf	F
Maks. sargı sıcaklığı	155 °C
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
Sıcaklık denetimi	EnDat 2.2 üzerinden dijital motor sıcaklığı iletimi
EN 60034-7'ye göre motor tasarımı	IM B5 IM V1 IM V3
Montaj konumu	herhangi bir
Koruma türü	IP21
Koruma türüne ilişkin not	Radyal mil sızdırmazlık halkasız motor mili için IP21 Radyal mil sızdırmazlık halkalı motor mili için IP65 IP67 için motor gövdesi dahil bağlantı teknolojisi
DIN SPEC 42955'e göre eş merkezlilik, eş eksenlilik, eksenel salgı	N
Dengeleme kalitesi	G 2,5
Kalma torku	Tepe sıkma torkunun <%1,0'ı
Nominal koşullar altında yatakların kullanım ömrü	20000 sa
Arayüz kodu motor Out	150A
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M40x1
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	15
Kirlenme derecesi	2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Osilasyon direnci	EN 60068-2-6'ya göre
Şok direnci	EN 60068-2-29'a göre EN 60068-2-27'ye göre 15 g/11 ms
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E342973
Nominal çalışma gerilimi DC	680 V
Sargı anahtarlama tipi	İç yıldız
Kutup çifti sayısı	5
Duruş torku	33 Nm
Nominal tork	13.5 Nm
Pik tork	60 Nm
Nominal devir	3500 1/dak
Maks. devir	5051 1/dak
Maks. mekanik devir	10000 1/dak
Açısal ivmelenme	100000 rad/sn ²
Nominal güç motor	4948 W
Sürekli duruş akımı	24 A
Motor nominal akımı	10.2 A
Tepe akımı	50 A
Motor sabiti	1.32 Nm/A
Duruş torku sabiti	1.54 Nm/A
Gerilim sabiti faz-faz	92.9 mVdak
Fazdan faza sargı direnci	0.211 Ohm
Sargı endüktansı faz-faz	3.3 mH
Sargı uzunlamasına endüktansı Ld (faz)	1.65 mH
Sargı enine endüktansı Lq (faz)	1.65 mH
Elektriksel zaman sabiti	15.6 ms
Termal zaman sabiti	45 dak
Isıl direnç	0.46 K/W
Ölçüm flanşı	450 x 450 x 30 mm, çelik
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	46.9 kgcm ²
Ürün ağırlığı	22200 g
İzin verilen eksenel mil yükü	217 N
İzin verilen radyal mil yükü	1085 N
Rotor konumu vericisi	Tek dönüşlü mutlak enkoder
Rotor konumu vericisi üretici adı	ECI 1319
Rotor konum vericisi mutlak algılanabilir devirler	1
Rotor konumu vericisi arayüzü	EnDat 22
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi	endüktif
Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi DC	5 V
Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi aralığı DC	3.6 V...14 V
Devir başına rotor konumu vericisi konum değerleri	524288
Rotor konumu vericisi çözünürlüğü	19 bit
Rotor konumu vericisi açı ölçümü sistem hassasiyeti	-65 arcsec...65 arcsec
Fren tutma torku	45 Nm
Çalışma gerilimi DC fren	24 V

Özellik	Değer
Fren akım tüketimi	1.08 A
Fren güç tüketimi	26 W
Fren ayırma süresi	230 ms
Fren kapanma süresi	45 ms
DC fren tepki gecikmesi	6 ms
Maks. boşta çalışma devri fren	10000 1/dak
Frenleme işlemi başına maks. sürtünme işi	28000 j
Saat başına acil durdurma sayısı	1
Toplanma sürtünme işi Fren	2600 kJ
Fren kütle atalet momenti	8.2 kgcm ²
Durdurma fren anahtarlama çevrimleri	5 milyon boşta çalıştırma (sürtünme olmadan!)
MTTF, kısmi bileşen	190 yıl, rotor enkoderi