

# Standart silindir CRDSNU-20-40-P-A

Ürün numarası: 8152561

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                              | Değer                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Strok                                                | 40 mm                                           |
| Piston çapı                                          | 20 mm                                           |
| Piston mili dış ölçüsü                               | M8                                              |
| Sönümleme                                            | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu                                        | herhangi bir                                    |
| Karşılık geldiği norm                                | ISO 6432                                        |
| Piston mili ucu                                      | Erkek dış                                       |
| Tasarım                                              | Piston<br>Piston mili<br>Silindir boru          |
| Konum algılama                                       | yaklaşım sensörü için                           |
| Çalışma basıncı                                      | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar               |
| Çalışma şekli                                        | çift etkili                                     |
| İşletim ortamı                                       | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                          | 3 - yoğun korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu                                       | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temiz oda sınıfı                                     | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6                    |
| Gıdaya uygunluk                                      | bkz. Uygunluk Beyanı                            |
| Ortam sıcaklığı                                      | -20 °C...80 °C                                  |
| Son konumlarda darbe enerjisi                        | 0.2 J                                           |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 158 N                                           |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme   | 188 N                                           |
| 0 mm strokta hareketli kütle                         | 42 g                                            |
| 10 mm strok başına hareketli kütle ek yük            | 4 g                                             |
| 0 mm strokta temel ağırlık                           | 310 g                                           |
| 10 mm strok başına ek ağırlık                        | 7 g                                             |
| Montaj türü                                          | aksesuarlarla                                   |
| Pnömatik bağlantı                                    | G1/8                                            |
| Malzeme hakkında not                                 | RoHS uyumlu                                     |
| Kapak malzemesi                                      | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                 |

| Özellik                   | Değer                           |
|---------------------------|---------------------------------|
| Piston mili malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Silindir borusu malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |