



Step motor EMMT-ST-57-L-RMB

Ürün numarası: 8156184

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-15 °C...40 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	-%2/°C değer kaybıyla 80°C'ye kadar
Maks. kurulum yüksekliği	4000 m
Maks. kurulum yüksekliği hakkında not	1.000 m'den itibaren sadece 100 m'de -1,0% değer kaybı ile
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90 yoğuşmayan
Karşılık geldiği norm	IEC 60034
EN 60034-1'e göre termal sınıf	B
Maks. sargı sıcaklığı	130 °C
EN 60034-1'e göre boyutlandırma sınıfı	S1
Sıcaklık denetimi	BiSS-C üzerinden motor sıcaklığını ölçün
EN 60034-7'ye göre motor tasarımı	IM B5 IM V1 IM V3
Montaj konumu	herhangi bir
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	Radyal mil sızdırmazlık halkasız motor mili için IP40 IP65 için motor gövdesi dahil bağlantı teknolojisi
Arayüz kodu motor Out	57A
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M17x0,75
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	12
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E342973
Nominal çalışma gerilimi DC	48 V
Kutup çifti sayısı	50
Durdurma momenti motor	1860 Nm
Nominal tork	1640 Nm
Pik tork	2100 Nm
Nominal devir	500 1/dak
Maks. devir	1500 1/dak
Maks. mekanik devir	8000 1/dak
Tam adımda adım açısı	1,8 drc
Adım açısı toleransı	±% 5
Nominal güç motor	86 W
Sürekli duruş akımı	6100 A
Motor nominal akımı	5200 A
Tepe akımı	8 A
Motor sabiti	320 Nm/A
Gerilim sabiti faz	22600 mVdak
Faz sargı direnci	260 Ohm
Tek faz başına sargı endüktans fazı (zincirlenmemiş)	950 mH
Sargı uzunlamasına endüktansı Ld (faz)	1750 mH
Sargı enine endüktansı Lq (faz)	950 mH
Elektriksel zaman sabiti	3700 ms
Termal zaman sabiti	30 dak
Isıl direnç	1300 K/W
Ölçüm flanşı	200 x 200 x 15 mm, çelik
Toplam tahrik çıkış atalet momenti	0.51 kgcm ²
Ürün ağırlığı	1660 g
İzin verilen eksenel mil yükü	15 N
İzin verilen radyal mil yükü	75 N
Rotor konumu vericisi	Çok dönüşlü mutlak enkoder
Rotor konumu vericisi üretici adı	KCD-BC33B-1617-U09C-JAQ-009
Rotor konum vericisi mutlak algılanabilir devirler	65536
Rotor konumu vericisi arayüzü	BiSS-C
Rotor konumu vericisi ölçüm prensibi	Manyetik
Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi DC	14 V
Rotor konumu vericisi çalışma gerilimi aralığı DC	4750 V...15000 V
Devir başına rotor konumu vericisi sinüs/kosinüs periyotları	2
Devir başına rotor konumu vericisi konum değerleri	131072
Rotor konumu vericisi çözünürlüğü	17 bit
Rotor konumu vericisi açı ölçümü sistem hassasiyeti	-310 arcsec...310 arcsec
Fren tutma torku	1740 Nm
Çalışma gerilimi DC fren	24 V
Fren akım tüketimi	380 A
Fren güç tüketimi	9 W
Fren bobin direnci	63800 Ohm
Fren bobin endüktansı	107 mH
Fren ayırma süresi	32 ms
Fren kapanma süresi	97 ms
DC fren tepki gecikmesi	11 ms

Özellik	Değer
Maks. boşta çalışma devri fren	8000 1/dak
Frenleme işlemi başına maks. sürtünme işi	6000 j
Saat başına acil durdurma sayısı	1
Fren kütle atalet momenti	0.024 kgcm ²
Durdurma fren anahtarlama çevrimleri	10 milyon boşta çalıştırma (sürtünme olmadan!)
MTTF, kısmi bileşen	20 yıl, rotor enkoderi