


# Üç boyutlu taşıyıcı köprü EXCL-15-

Ürün numarası: 8159775

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	15
X eksenı stroku	200 mm...1000 mm
Y eksenı stroku	200 mm...700 mm
Montaj konumu	yatay
Tasarım	3D Kartezyen Eksen Sistemi
Motor türü	Step motor
Maks. ivmelenme	1 m/sn <sup>2</sup>
Maks. hız	0.5 m/sn
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Maksimum arama hızı X eksenı	0.03 m/sn
Maksimum sürünme hızı X eksenı	0.003 m/sn
Maksimum arama hızı Y eksenı	0.03 m/sn
Maksimum sürünme hızı Y eksenı	0.003 m/sn
Maksimum arama hızı Z eksenı	0.015 m/sn
Maksimum sürünme hızı Z eksenı	0.003 m/sn
X eksenı nominal gerilimi	1.68 V
Y eksenı nominal gerilimi	3.2 V
Z eksenı nominal gerilimi	3.2 V
X eksenı nominal akımı	4.2 A
Y eksenı anma akımı	2 A
Z eksenı nominal akımı	2 A
Faz başına nominal akım, efektif	2 A...4.2 A
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Koruma türü	IP10
Ortam sıcaklığı	10 °C...40 °C
Durdurma momenti motor	0.5 Nm...1.4 Nm

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Z yönünde maks. proses kuvveti	15 N
	64 mm/dev 37.7 mm/dev 5 mm/dev
Montaj türü	dişi diş M3 ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu