

## Фланцеве кріплення FNG-250

Номер деталі: 157508

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                               | 250                                                                    |
| Відповідає стандарту                 | ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії                                               |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...150 °C                                                        |
| Вага продукту                        | 8657 г                                                                 |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал кріплення                   | ковкий чавун<br>Пофарбований                                           |
| Матеріал гвинтів                     | Сталь<br>Оцинкований                                                   |