

Круглий пневмоциліндр EG-2,5-10-PK-2

Номер деталі: 15884

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	10 мм
Ø поршня	2,5 мм
Демпфування	Без демпфування
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Поршень Шток поршня Профіль пневмоциліндра
Визначення положення	без
Варіанти	Поршневий шток на одному кінці
Робочий тиск	3.5 бар...7 бар
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	1.9 Н
Теоретична мінімальна сила повернення пружини	0.5 Н
Теоретична максимальна сила пружини повернення	1 Н
Вага продукту	2 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Пневматичне з'єднання	PK-2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	високолегована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу циліндра	Нікельована латунь