


# Круглий пневмоциліндр EG-4-10-PK-2

Номер деталі: 15886

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                | Значення                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Крок                                                       | 10 мм                                            |
| Ø поршня                                                   | 4 мм                                             |
| Демпфування                                                | Без демпфування                                  |
| Положення монтажу                                          | Будь-який                                        |
| Конструкція                                                | Поршень<br>Шток поршня<br>Профіль пневмоциліндра |
| Визначення положення                                       | без                                              |
| Варіанти                                                   | Поршневий шток на одному кінці                   |
| Робочий тиск                                               | 3.5 бар...7 бар                                  |
| Режим роботи                                               | Штовхання<br>Одинарної дії                       |
| Робоче середовище                                          | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                            | 1 - низький опір корозії                         |
| Відповідність LABS                                         | VDMA24364-B2-L                                   |
| Температура навколишнього середовища                       | 5 °C...60 °C                                     |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні | 4.9 Н                                            |
| Теоретична мінімальна сила повернення пружини              | 1.5 Н                                            |
| Теоретична максимальна сила пружини повернення             | 2.6 Н                                            |
| Вага продукту                                              | 5 г                                              |
| Тип кріплення                                              | 3 контргайкою                                    |
| Пневматичне з'єднання                                      | PK-2                                             |
| Інформація про матеріали                                   | Відповідно до RoHS                               |
| Матеріал покриття                                          | високолегована сталь                             |
| Матеріальні ущільнення                                     | TPE-U (PU)                                       |
| Матеріал штока поршня                                      | Високолегована сталь                             |
| Матеріал корпусу циліндра                                  | Нікельована латунь                               |