


Безконтактний вимикач SME-8-O-K-LED-24

Номер деталі: 160251

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Для пазу типу T
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Примітка до застосування	Підтримка / огляд давача приводу "Відповідний давач для приводу"
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-40 °C...60 °C
Повторюваність	0.2 мм
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	Нормально закритий контакт
Час увімкнення	2 мс
Час відключення	0.2 мс
Максимальна частота перемикачів	500 Гц
Максимальний вихідний струм	50 mA
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	1.5 В·А
Максимальна комутаційна здатність DC	1.5 Вт
Падіння напруги	2.5 В
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги змінного струму	12 В...30 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...30 В
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	7.5 м

Особливості	Значення
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	Кріплення у Т-подібний паз Можна вставити в паз поздовжньо
Момент дотягування	0.2 Н·м
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	50 г
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола РС РЕТ високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Ступінь захисту	IP67
Напруга ізоляції	50 В
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3