


# Motor kablosu NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12

Ürün numarası: 8181675

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61984                                                                     |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                                                              |
| Ürün ağırlığı                                 | 365 g                                                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                                                           |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli                                                                       |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Hibrit soket                                                                 |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                                                          |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Bağlantı şeması L5                                                           |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 14                                                                           |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 13                                                                           |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Geçmeli kilit                                                                |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                                                               |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                                                        |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                                                                          |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                                                                      |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 12                                                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 12                                                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü            | takılı                                                                       |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...48 V                                                                   |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 7.6 A                                                                        |
| Aşırı gerilim direnci                         | 1.5 kV                                                                       |
| Blendaj                                       | evet                                                                         |
| Kablo uzunluğu                                | 2.5 m                                                                        |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun                                                 |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları                                                 |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 42 mm                                                                        |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 78.75 mm                                                                     |
| Kablo çapı                                    | 10.5 mm                                                                      |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,3 mm                                                                     |
| Kablo yapısı                                  | 4 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> + 6 x 0,15 mm <sup>2</sup> |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.15 mm <sup>2</sup><br>0.5 mm <sup>2</sup>                                  |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Damar uçları                         | Kablo pabucu                               |
| Koruma türü                          | IP20                                       |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                      | -40 °C...90 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -25 °C...80 °C                             |
| Aşırı gerilim kategorisi             | I                                          |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364 Zone III                         |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu<br>halojensiz                  |
| Kirlenme derecesi                    | 3                                          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 1 - korozyona düşük maruziyet              |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi                | gri                                        |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PP                                         |