

Опорна стійка CRLNG-63

Номер деталі: 161843

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
На підставі норм	ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Максимальна вантажопідйомність	4 кН
Вага продукту	370 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	електрооптимізоване високолегована сталь
Матеріал підшипника	Пластик