

# Пневматичний розподільник VL/O-3-1/4-NPT

Номер деталі: 10841

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 відкритий/закритий моностабільний                           |
| Спосіб приведення в дію                                          | пневматичний                                                    |
| Ширина                                                           | 30.5 мм<br>32 мм                                                |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 800 л/хв                                                        |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | 1/4 NPT                                                         |
| Робочий тиск                                                     | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                        |
| Конструкція                                                      | Дискове сидло                                                   |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                               |
| Ступінь захисту                                                  | IP65                                                            |
| Номінальний розмір                                               | 7 мм                                                            |
| Вихлопна функція                                                 | 3 можливістю дроселювання                                       |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Тип контролю                                                     | прямий                                                          |
| Контроль подачі повітря                                          | Зовнішній                                                       |
| Напрямок потоку                                                  | Реверсивний                                                     |
| Перекриття                                                       | негативне перекривання                                          |
| Пілотний тиск                                                    | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар                               |
| Час відключення                                                  | 26 мс                                                           |
| Час увімкнення                                                   | 7 мс                                                            |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура зберігання                                           | -20 °C...60 °C                                                  |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Середовище пілота                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                                                    | 230 г                                                           |

| Особливості                         | Значення                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип кріплення                       | на мотнажній плиті<br>з наскрізним отвором<br>за бажанням: |
| Під'єднання вентиляційного отвору   | M5                                                         |
| Підключення повітря для пілотів 110 | 1/8 NPT                                                    |
| Підключення пілотного повітря 12    | 1/8 NPT                                                    |
| Пневматичний порт 1                 | 1/4 NPT                                                    |
| Пневматичний порт 11                | 1/4 NPT                                                    |
| Пневматичне з'єднання 2             | 1/4 NPT                                                    |
| Пневматичний порт 3                 | 1/4 NPT                                                    |
| Пневматичне під'єднання 33          | 1/4 NPT                                                    |
| Інформація про матеріали            | Відповідно до RoHS                                         |
| Матеріальні ущільнення              | NBR                                                        |
| Матеріал корпусу                    | Алюміній литий під тиском                                  |