


Поворотний привід DSM-T-32-270-CC-FW-A-B

Номер деталі: 1145107

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Кут амортизації	12 град.
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....246 град.
Кут повороту	0 град....246 град.
Демпфування	Амортизатори з обох боків
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-3 град.
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	0.7 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальне осьове зусилля	75 Н
Максимальна радіальна сила	200 Н
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	20 Н·м
Допустимий момент інерції маси	0.05 кгм²
Вага продукту	2165 г
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Сталь Нікельований
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав