

## Амортизатор DYEF-S-M6-Y1

Номер деталі: 1152524

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                | Значення                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                     | M6                                                                                      |
| Крок                                       | 1.5 мм                                                                                  |
| Демпфування                                | Еластичні амортизаційні кільця/підкладки з обох сторін без фіксованого металевого упору |
| Положення монтажу                          | Будь-який                                                                               |
| Визначення положення                       | без                                                                                     |
| Максимальна швидкість удару                | 0.8 м/с                                                                                 |
| Клас корозійної стійкості (CRC)            | 2 - помірний вплив корозії                                                              |
| Відповідність LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Температура навколишнього середовища       | 0 °C...60 °C                                                                            |
| Довжина амортизації                        | 1.5 мм                                                                                  |
| Максимальне споживання енергії на один хід | 0.08 Дж                                                                                 |
| Вага продукту                              | 3 г                                                                                     |
| Тип кріплення                              | 3 контргайкою                                                                           |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS                                                                      |
| Матеріальні ущільнення                     | NBR                                                                                     |
| Матеріал корпусу                           | Високолегована сталь                                                                    |