



Пневморозподільник MDH-5/2-3/4-D-4-24DC

Номер деталі: 12457

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	76 мм 82 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	6000 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1 G3/4
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	3 бар...16 бар
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	пневматична пружина
Ступінь захисту	IP65
Номінальний розмір	18 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 5599-1
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
ISO код	451
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
Час відключення	160 мс
Час увімкнення	120 мс
Робочий цикл	100%
Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0	4300 мс
Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом	2100 мс
Характеристики котушки	24 V DC: 6,8 W 48 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 14,5 VA, утримуюча потужність 9,9 VA
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Особливості	Значення
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Рівень шуму	85 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	2600 г
Електричне підключення	відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	На плиті з наскрізним отвором і гвинтом
Під'єднання витяжного повітря пілота 84	M5
Пневматичний порт 1	Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1
Пневматичний порт 3	Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 4	Монтажна плита розмір 4 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 5	Розмір монтажною плити 4 відповідно до ISO 5599-1
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній