

**Фітинг**  
**QS-3/8-8-50**  
Номер деталі: 130681

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                                           | Значення                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                                | Стандартний                                                               |
| Номінальний розмір                                                    | 7 мм                                                                      |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                                     | Покриття                                                                  |
| Положення монтажу                                                     | Будь-який                                                                 |
| Конструкція                                                           | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».                                       |
| Розмір упаковки                                                       | 50                                                                        |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                       | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                                 |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                            | -13.775 psi...87 psi                                                      |
| Робочий тиск в залежності від температури                             | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi       |
| Зверніть увагу на робочий тиск                                        | Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C                                 |
| Робоче середовище                                                     | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду) |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                           | Можлива робота з мастилом                                                 |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                       | 1 - низький опір корозії                                                  |
| Відповідність LABS                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Клас 4 згідно з ISO 14644-1                                               |
| Температура навколишнього середовища                                  | -10 °C...80 °C                                                            |
| Вага продукту                                                         | 25 г                                                                      |
| Тип кріплення                                                         | Зовнішній шестигранник SW17                                               |
| Пневматичний порт 1                                                   | Зовнішня різьба R3/8                                                      |
| Пневматичне з'єднання 2                                               | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                                             |
| Колір розчепного кільця                                               | Синій                                                                     |
| Інформація про матеріали                                              | Відповідно до RoHS                                                        |
| Матеріал корпусу                                                      | Нікельована латунь                                                        |
| Матеріал звільняючого кільця                                          | POM                                                                       |
| Матеріал ущільнення трубки                                            | NBR                                                                       |
| Матеріал хомута для шланга                                            | Високолегована нержавіюча сталь                                           |