


# Привід лінійний DDLI-32- -

Номер деталі: 1344778

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                   | Значення                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крок                                                                          | 100 мм...2000 мм                                                                          |
| Ø поршня                                                                      | 32 мм                                                                                     |
| Демпфування                                                                   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін                                         |
| Положення монтажу                                                             | Будь-який                                                                                 |
| Визначення положення                                                          | із інтегрованою системою вимірювання положення                                            |
| Робочий тиск                                                                  | 0.2 МПа...0.8 МПа<br>2 бар...8 бар<br>29 psi...116 psi                                    |
| Режим роботи                                                                  | Двосторонньої дії                                                                         |
| Дозвіл                                                                        | Знак RCM                                                                                  |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)                                   | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)                                     | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Робоче середовище                                                             | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                                           |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                   | Експлуатація з мастилом неможлива                                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                               | 1 - низький опір корозії                                                                  |
| Відповідність LABS                                                            | VDMA24364-B2-L                                                                            |
| Температура навколишнього середовища                                          | -10 °C...60 °C                                                                            |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 483 Н                                                                                     |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні                    | 483 Н                                                                                     |
| Тип кріплення                                                                 | За допомогою аксесуарів                                                                   |
| Пневматичне з'єднання                                                         | G1/8                                                                                      |
| Матеріал покриття                                                             | Кований алюмінієвий сплав                                                                 |
| Матеріальні ущільнення                                                        | NBR<br>TPE-U (PU)                                                                         |