


# Кабель двигуна NEBM-SM12G8-E-7-Q5-LE6

Номер деталі: 1449603

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                            | Значення                                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Маркування кабелю                                      | Без тримача позначки                       |
| Електричне підключення 1, функція                      | Сторона польового пристрою                 |
| Електропідключення 1, проект                           | Круглий                                    |
| Електричне підключення 1, тип підключення              | Роз'єм                                     |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка             | Пряма                                      |
| Електропідключення 1, технологія підключення           | M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил      | 8                                          |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили    | 6                                          |
| Електричне підключення 2, функція                      | Сторона управління                         |
| Електричне підключення 2, тип підключення              | кабель                                     |
| Електричне підключення 2, технологія підключення       | відкритий кінець                           |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів   | 6                                          |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи     | 6                                          |
| Діапазон робочої напруги постійного струму             | 0 В...72 В                                 |
| Номинальна робоча напруга постійного струму            | 24 В                                       |
| Екранування                                            | Так                                        |
| Довжина кабелю                                         | 7 м                                        |
| Властивості кабелю                                     | підходить для енергетичних ланцюгів        |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 62 мм                                      |
| Діаметр кабелю                                         | 6.2 мм                                     |
| Склад кабелю                                           | 6 x 0,34 мм <sup>2</sup>                   |
| Номинальний переріз провідника                         | 0.34 мм <sup>2</sup>                       |
| Кінці проводів                                         | Накінечник                                 |
| Ступінь захисту                                        | IP65                                       |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                       |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...80 °C                             |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...80 °C                              |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви EC RoHS                   |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії   |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                             |

| Особливості              | Значення           |
|--------------------------|--------------------|
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал оболонки кабелю | TPE-U (PUR)        |
| Колір оболонки кабелю    | Сірий              |