


# Кабель двигуна NEBM-S1W15-E-5-Q7-LE6

Номер деталі: 1450945

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                            | Значення                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Маркування кабелю                                      | Без тримача позначки                     |
| Електричне підключення 1, функція                      | Сторона польового пристрою               |
| Електропідключення 1, проект                           | Прямокутний                              |
| Електричне підключення 1, тип підключення              | Розетка                                  |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка             | Кутовий                                  |
| Електропідключення 1, технологія підключення           | Sub-D                                    |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил      | 15                                       |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили    | 10                                       |
| Електричне підключення 2, функція                      | Сторона управління                       |
| Електричне підключення 2, тип підключення              | кабель                                   |
| Електричне підключення 2, технологія підключення       | відкритий кінець                         |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів   | 6                                        |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи     | 6                                        |
| Діапазон робочої напруги постійного струму             | 0 В...72 В                               |
| Номинальна робоча напруга постійного струму            | 24 В                                     |
| Екранування                                            | Так                                      |
| Довжина кабелю                                         | 5 м                                      |
| Властивості кабелю                                     | підходить для енергетичних ланцюгів      |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 80 мм                                    |
| Діаметр кабелю                                         | 8 мм                                     |
| Склад кабелю                                           | 6 x 0,75 мм <sup>2</sup>                 |
| Номинальний переріз провідника                         | 0.75 мм <sup>2</sup>                     |
| Кінці проводів                                         | Накінечник                               |
| Ступінь захисту                                        | IP65                                     |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                     |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...80 °C                           |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...80 °C                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви EC RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                       |

| Особливості                     | Значення                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Матеріал оболонки кабелю        | TPE-U (PUR)                            |
| Колір оболонки кабелю           | Сірий                                  |