

# Відсічний клапан HEE-D-MINI-110

Номер деталі: 172957

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                                 | поршневий золотник                                                         |
| Спосіб приведення в дію                     | електричний                                                                |
| Спосіб ущільнення                           | М'який                                                                     |
| Вихлопна функція                            | не регулюється                                                             |
| Допоміжне ручне керування                   | З блокуванням                                                              |
| Тип скидання                                | Пружина механічна                                                          |
| Тип контролю                                | Пілот                                                                      |
| Функція клапана                             | 3/2 закритий моностабільний                                                |
| Робочий тиск                                | 0.25 МПа...1.6 МПа<br>2.5 бар...16 бар                                     |
| Перекриття                                  | Позитивне перекриття                                                       |
| Робочий цикл                                | 100%                                                                       |
| Характеристики котушки                      | 110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 5,0 VA, утримуюча потужність 3,7 VA |
| Допустимі коливання напруги                 | +/- 10 %                                                                   |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази     |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                 |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                         |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Температура середовища                      | -10 °C...60 °C                                                             |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...60 °C                                                             |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання                   |
| Тип кріплення                               | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                                  |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                                  |
| Напрямок потоку                             | Не реверсивні                                                              |
| Вага продукту                               | 223 г                                                                      |
| Пневматичний порт 3                         | G1/8                                                                       |
| Клас чистоти повітря на виході              | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази     |

| Особливості                | Значення                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Електричне підключення     | Форма C<br>Роз'єм<br>відповідно до DIN EN 175301-803 |
| Відображення стану сигналу | З аксесуарами                                        |
| Матеріальні ущільнення     | NBR                                                  |
| Матеріал корпусу           | Алюміній литий під тиском                            |