


Фільтр-регулятор LFR-3/8-D-MIDI-A-NPT

Номер деталі: 173781

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Midi
Модельний ряд	D
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Максимальна об'єм конденсату	43 см³
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.2 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	3100 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Інертні гази
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	920 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC