


# Блок підготовки повітря FRC-1/2-D-MIDI-NPT

Номер деталі: 173860

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Midi                                                                   |
| Відведення конденсату                                            | ручне, без фіксації                                                    |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                 |
| Робочий тиск                                                     | 0.1 МПа...1.6 МПа<br>1 бар...16 бар                                    |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.5 бар...12 бар                                                       |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.02 МПа<br>0.2 бар<br>2.9 psi                                         |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 2600 л/хв                                                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                    | 1440 г                                                                 |
| Тип кріплення                                                    | За допомогою аксесуарів                                                |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/2 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/2 NPT                                                                |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                                 | Цинк дитий під тиском                                                  |
| Матеріал ємності                                                 | PC                                                                     |