

Блок підготовки повітря FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Номер деталі: 173882

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Положення монтажу	Бажано вертикально
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Ступінь фільтрації	40 мкм
Робочий тиск	0.1 МПа...1.6 МПа 1 бар...16 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...7 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.04 МПа 0.4 бар 5.8 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	8500 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2390 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію 3 кронштейном за бажанням:
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/4 NPT
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC