

Відсічний клапан HEE-1-D-MAXI-24-NPT

Номер деталі: 173914

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	65 мм
Конструкція	поршневий золотник
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Вихлопна функція	не регулюється
Допоміжне ручне керування	3 блокуванням
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	0.25 МПа...1.6 МПа 2.5 бар...16 бар
Перекриття	Позитивне перекриття
Значення C	27.6 л/с-бар
b значення	0.32
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	6500 л/хв
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 2,5 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Положення монтажу	Будь-який
Напрямок потоку	Не реверсивні
Вага продукту	800 г
Пневматичний порт 1	1NPT

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання 2	1 NPT
Пневматичний порт 3	G3/8
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Електричне підключення	Форма C Роз'єм відповідно до DIN EN 175301-803
Відображення стану сигналу	3 аксесурами
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском