



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                               | 12.7 мм                                                         |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | Ущільнююче кільце                                               |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                       |
| Розмір упаковки                                  | 1                                                               |
| Конструкція                                      | Принцип «Push-Pull».                                            |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...7 бар                                               |
| Робочий тиск в залежності від температури        | -0.95 бар...15 бар                                              |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                               | VDMA 24364 Зона III                                             |
| Допуск до харчової промисловості                 | див. розширену інформацію про матеріал                          |
| Температура навколишнього середовища             | -25 °C...70 °C                                                  |
| Номінальний момент дотягування                   | 2.5 Н·м                                                         |
| Допустимий номінальний моменту затягування       | ± 10 %                                                          |
| Вага продукту                                    | 24 г                                                            |
| Пневматичний порт 1                              | Зовнішня різьба G1/2                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                          | Для труби / пневмотрубки зовн Ø 18 мм                           |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                 | ПОМ                                                             |
| Матеріал звільняючого кільця                     | ПОМ                                                             |
| Матеріал хомута для шланга                       | Високолегована нержавіюча сталь                                 |