


Плоский пневмоцилиндр DZH-16- -PPV-A

Номер деталі: 150295

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	1 мм...200 мм
Ø поршня	16 мм еквівалентний діаметр
Різьба штока	M6
Максимальний кут повороту штока поршня +/-	3.1 град.
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Поршень Шток поршня
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Варіанти	Поршневий шток на одному кінці
Захист перед обертанням/направляюча	Овальний поршень
Робочий тиск	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Довжина амортизації	14 мм
Максимальний крутний момент пристрою перед поворотом	0.5 Н·м
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	104 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	121 Н
Маса переміщення при ході 0 м	38 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	2.2 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	12 г
Основна вага при ході 0 мм	148 г
Тип кріплення	за бажанням: З внутрішньою різьбою За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	M5

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Алюміній
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал ущільнення поршня	TPE-U(PU)
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь