

Картриджний пневмоциліндр EGZ-6-15

Номер деталі: 15035

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	15 мм
Ø поршня	6 мм
Демпфування	Без демпфування
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Штовхання Одинарної дії
Конструкція	Поршень Шток поршня Профіль пневмоциліндра
Визначення положення	без
Варіанти	Поршневий шток на одному кінці
Робочий тиск	2 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Ester oil < 0.1mg/m³, according to ISO 8573-1:2010 [-::2]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Момент дотягування кріплення приводу	8 Нм
Теоретичне зусилля при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	14 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	13.9 Н
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою З контргайкою за бажанням:
Пневматичне з'єднання	М3
Матеріал покриття	ПОМ
Матеріальні ущільнення	ТРЕ-U (PU)
Матеріал корпусу	Латунь Нікельований
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь