

# Т-подібний фітинг QSMT-1/8-4

Номер деталі: 153355

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | Mini                                                                |
| Номінальний розмір                              | 2.4 мм                                                              |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | Покриття                                                            |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                           |
| Конструкція                                     | Форма Т<br>Принцип «Push-Pull».                                     |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                  |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                           |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...87 psi                                                |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                      |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                            |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C                                                      |
| Номінальний момент дотягування                  | 7 Н·м                                                               |
| Допустимий номінальний моменту затягування      | ± 20 %                                                              |
| Вага продукту                                   | 7 г                                                                 |
| Кількість виходів                               | 2                                                                   |
| Кількість провідників                           | 1                                                                   |
| Тип кріплення                                   | Зовнішній шестигранник SW10                                         |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба R1/8                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм                                       |
| Колір розчепного кільця                         | Синій                                                               |
| Матеріал цапфи з гвинтом                        | Нікельована латунь                                                  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                  |
| Матеріал корпусу                                | PBT                                                                 |
| Матеріал звільняючого кільця                    | POM                                                                 |
| Матеріал ущільнення трубки                      | NBR                                                                 |

| Особливості                 | Значення                        |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Матеріал хому́та для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |