

# Кріплення профілю EАНF-V2-80/100-P

Номер деталі: 1547780

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 3 - сильний опір корозії                                                                                                                                                                                               |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                         |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Клас "чистої кімнати"                           | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1                                                                                                                                       |
| Максимальне осьове зусилля                      | 1.6 кН                                                                                                                                                                                                                 |
| Вага продукту                                   | 570 г                                                                                                                                                                                                                  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                     |