


# Компактний пневмоциліндр AEVULQ-80- -A-P-A

Номер деталі: 156368

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крок                                                       | 1 мм...25 мм                                                    |
| Ø поршня                                                   | 80 мм                                                           |
| Демпфування                                                | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін               |
| Положення монтажу                                          | Будь-який                                                       |
| Режим роботи                                               | Штовхання<br>Одинарної дії                                      |
| Закінчення штока поршня                                    | Зовнішня різьба                                                 |
| Конструкція                                                | Поршень<br>Шток поршня                                          |
| Визначення положення                                       | Для безконтактних датчиків                                      |
| Варіанти                                                   | Поршневий шток на одному кінці                                  |
| Захист перед обертанням/направляюча                        | Квадратний шток поршня                                          |
| Робочий тиск                                               | 0.1 МПа...1 МПа<br>1 бар...10 бар<br>14.5 psi...145 psi         |
| Робоче середовище                                          | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                            | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища                       | -20 °C...80 °C                                                  |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                        | 0.75 Дж                                                         |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні | 2902 Н                                                          |
| Маса переміщення при ході 0 м                              | 307 г                                                           |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу                       | 25 г                                                            |
| Основна вага при ході 0 мм                                 | 1772 г                                                          |
| Додаткова вага на 10 мм ходу                               | 168 г                                                           |
| Тип кріплення                                              | за бажанням:<br>з наскрізним отвором<br>За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання                                      | G1/8                                                            |
| Матеріал манжетних гвинтів                                 | Оцинкована сталь                                                |
| Матеріал покриття                                          | Кований алюмінієвий сплав                                       |

| Особливості                   | Значення                  |
|-------------------------------|---------------------------|
| Матеріал динамічних ущільнень | NBR<br>TPE-U (PU)         |
| Матеріал штока поршня         | Високолегована сталь      |
| Матеріал корпусу циліндра     | Кований алюмінієвий сплав |