

# Компактний пневмоциліндр AEVULQ-50- -A-P-A-S2

Номер деталі: 156376

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крок                                                       | 1 мм...25 мм                                                    |
| Ø поршня                                                   | 50 мм                                                           |
| Демпфування                                                | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін               |
| Положення монтажу                                          | Будь-який                                                       |
| Режим роботи                                               | Одинарної дії                                                   |
| Закінчення штока поршня                                    | Зовнішня різьба                                                 |
| Конструкція                                                | Поршень<br>Шток поршня                                          |
| Визначення положення                                       | Для безконтактних датчиків                                      |
| Варіанти                                                   | Наскрізний поршневий шток                                       |
| Захист перед обертанням/направляюча                        | Квадратний шток поршня                                          |
| Робочий тиск                                               | 0.12 МПа...1 МПа<br>1.2 бар...10 бар<br>17.4 psi...145 psi      |
| Робоче середовище                                          | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                            | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища                       | -20 °C...80 °C                                                  |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                        | 0.64 Дж                                                         |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні | 999 Н                                                           |
| Тип кріплення                                              | за бажанням:<br>з наскрізним отвором<br>За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання                                      | G1/8                                                            |
| Матеріал манжетних гвинтів                                 | Оцинкована сталь                                                |
| Матеріал покриття                                          | Кований алюмінієвий сплав                                       |
| Матеріал динамічних ущільнень                              | NBR<br>TPE-U (PU)                                               |
| Матеріал штока поршня                                      | Високолегована сталь                                            |
| Матеріал корпусу циліндра                                  | Кований алюмінієвий сплав                                       |