

# Вакуумний захват ESG-6X20

Номер деталі: 189185

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                            | Значення                                                                                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір чашки присоски                  | 6x20 мм                                                                                                                 |
| Положення монтажу                      | Бажано вертикально                                                                                                      |
| Конструкція                            | вакуумне під'єднання зверху<br>Вакуумне підключення збоку<br>з компенсацією висоти<br>зі збільшеною компенсацією висоти |
| Призначення тримача вакуумного захвату | розмір 4                                                                                                                |
| Форма присоски                         | овальний плоский                                                                                                        |
| Робоче середовище                      | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]                                                                        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)        | 1 - низький опір корозії                                                                                                |
| Температура навколишнього середовища   | -10 °C...70 °C                                                                                                          |
| Приєднання вакууму                     | M14x1<br>G1/8<br>QS-6<br>PK-4                                                                                           |
| Інформація про матеріали               | Відповідно до RoHS                                                                                                      |
| Матеріал присоски                      | NBR                                                                                                                     |