

# Вакуумний насос ESS-2-SNA

Номер деталі: 189268

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мінімальний радіус заготовки                   | 10 мм                                                       |
| Номінальний розмір                             | 0.6 мм                                                      |
| Діаметр присоски                               | 2 мм                                                        |
| Об'єм чаші присоски                            | 0.002 см³                                                   |
| Ефективність імпульсу при висуванні            | 4 бар                                                       |
| Положення підключення                          | зверху                                                      |
| Положення монтажу                              | Будь-який                                                   |
| Особливі властивості                           | Антистатичний                                               |
| Призначення тримача вакуумного захвату         | Розмір 1                                                    |
| Форма присоски                                 | круглий, плоский                                            |
| Робочий тиск                                   | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск                       | -70 кПа<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Поверхневий опір                               | 200 Ом                                                      |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                | 1 - низький опір корозії                                    |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L                                              |
| Допуск до харчової промисловості               | див. розширену інформацію про матеріал                      |
| Температура навколишнього середовища           | -10 °C...70 °C                                              |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 0.1 Н                                                       |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску     | 0.5 Н                                                       |
| Вага продукту                                  | 0.1 г                                                       |
| Тип кріплення                                  | Через вакуумне під'єднання                                  |
| Приєднання вакууму                             | Зовнішній діаметр 3 мм                                      |
| Колір                                          | чорна/біла точка                                            |
| Твердість по шкалі Shore                       | 50 +/- 5                                                    |

| Особливості              | Значення           |
|--------------------------|--------------------|
| Матеріал цапфи з гвинтом | Нікельована латунь |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал присоски        | NBR                |